

## 使い勝手関連の比較

製品名	照射面積	連射機能	レベル調整	I・Oラインへの使用※1
ケノン	9.25 cm <sup>2</sup> ※2	あり	10段階	×
ラヴィ	7.4 cm <sup>2</sup>	あり	7段階	×
トリア	1 cm <sup>2</sup>	なし	5段階	×
シルク エキスパート	3 cm <sup>2</sup>	あり (1~2秒間隔)	10段階※3 (自動調整)	×
光エステ	8.3 cm <sup>2</sup>	あり	5段階	×
レイボーテ R フラッシュ PLUS	6 cm <sup>2</sup>	あり (0.2秒~間隔)	5段階 (自動調整も可)	×
ダブルエピ エクストラボーテ	6 cm <sup>2</sup>	あり	5段階	×
エピレタ	2.7 cm <sup>2</sup>	なし	5段階	×
スムーズスキン ベア	3 cm <sup>2</sup>	あり (0.6秒間隔)	不可	○
スムーズスキン ゴールド	3 cm <sup>2</sup>	あり (0.9~1.9秒間隔)	10段階※4 (自動調整)	○
ツープイーエス クリスタル	7 cm <sup>2</sup>	あり	8段階	○
ルメア プレステージ	4 cm <sup>2</sup>	あり	5段階	×
レイボーテ グランデ	12 cm <sup>2</sup> ※5	あり (0.5秒~間隔)	10段階	×

※1 全身・顔・Vラインへの使用は全製品可能(一部範囲除く)

※2 エクストララージカートリッジ

※3 やわらかフラッシュモードあり

※4 ジェントルモードあり

※5 ラージランプ